

NUEVO

7750+ FILTRO P100

+Molestia por Vapores Orgánicos / Gases Ácidos

Para Respiradores Reutilizables
Series 7000/7800/9000

MÁS AIRE. MÁS DURACIÓN.



7750+

Filtro P100 para Partículas más Molestia por Vapores Orgánicos /Gases Ácidos, con IonicAir Filtration Technology™

P100+ IONICAIR FILTRATION TECHNOLOGY™

IonicAir Filtration Technology™ (IFT™) es un proceso de Moldex que enriquece la eficiencia del filtro y reduce la resistencia a la respiración. Es el producto Moldex más reciente y vanguardista en respirabilidad y comodidad.



Los nuevos filtros P100+ optimizados de Moldex, con la exclusiva IonicAir Filtration Technology™ y una superficie hasta 3 veces más grande que otros filtros populares, además otorgan comodidad de última generación y respirabilidad más sencilla.

- ✓ La exclusiva IonicAir Filtration Technology™ representa mayor flujo de aire, más comodidad, más durabilidad y mejor desempeño.
- ✓ Una mayor superficie significa una vida útil más larga y un menor costo de adquisición.
- ✓ Los filtros de partículas P100 son más ligeros que los cartuchos filtrantes tradicionales.
- ✓ Compatibles con los respiradores de las Series 7000, 7800 y 9000.
- ✓ Los filtros están protegidos por un revestimiento plástico, Dura-Mesh® para mayor durabilidad y uso rudo.
- ✓ Aprobado por NIOSH; Nivel de eficiencia del 99,97% o superior al utilizarse contra partículas P100 en aerosol aceitosas o no aceitosas.
- ✓ Cumple con resistencia al calor o la flama de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- ✓ 100% libres de PVC para una alternativa amigable con el medio ambiente

*Siempre consulte las advertencias, limitaciones y restricciones antes de usar respiradores Moldex en cualquier entorno o aplicación.

¡PRUÉBALOS!


Los usuarios calificados pueden visitar try.moldex.com/P100IFT para solicitar sus muestras y experimentar por si mismos una respirabilidad mejorada de IFT™.

MOLDEX
Ideas that wear well.®

7750+ FILTRO P100

+Molestia por Vapores Orgánicos / Gases Ácidos

Para Respiradores Reutilizables
Series 7000/7800/9000



Notas:

1. Este gráfico demuestra que la resistencia a la respiración del Moldex #7740P100 con IFT es significativamente menor que la de otros filtros P100 populares.
2. Pruebas realizadas por Moldex. Datos revisados por un especialista en estadística independiente para garantizar su precisión.
3. Se probó un sólo filtro, sin respirador. Los resultados pueden variar según el respirador y otras condiciones.

ACCESORIOS P100



7888

Tapa Protectora

Protege al filtro contra chispas o salpicaduras.
Usar con filtros P100 7740+, 7750+ y 7760+.

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CASE
7750+	Filtro P100 para Partículas más Molestia por Vapores Orgánicos / Gases Ácidos, con IonicAir Filtration Technology™ (IFT™)	1 Par	30 Bolsas
7888	Tapa Protectora de Filtro P100	1 Par	30 Bolsas

APLICACIONES:

Para contaminantes como asbesto, plomo, arsénico inorgánico, cadmio y MDA que se encuentran bajo una norma específica de sustancias de OSHA que requiere un filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA). También se puede utilizar en aplicaciones como farmacéutica, de baterías, nuclear, de soldadura y de procesamiento de metales. Fuera de EE. UU., consulte todas las regulaciones gubernamentales locales aplicables. También para uso en ambientes donde están presentes partículas a base de aceite.

*Consulte siempre las advertencias, limitaciones y restricciones antes de usar respiradores, cartuchos o filtros Moldex en cualquier entorno o aplicación.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO MOLDEX:

Moldex brinda toda la asistencia técnica necesaria para establecer un programa de protección respiratoria. Para más información y asistencia en español llame al: +52 442-234-1230, escribe a : tech@moldex.com o visita www.moldex.com/es.

MOLDEX-METRIC, INC. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

+52 (442) 234-1230
ventasamlat@moldex.com
moldex.com/es

SERVICIO AL CLIENTE EN EE.UU. & CANADÁ

TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550

Moldex®, Ideas that wear well® y el logotipo PVC FREE son marcas comerciales registradas de Moldex.

Escanea para instrucciones



7750PLUS REV A 2/24